

## İLAÇ UYGULAMALARI

RM100 PLUS + MS-DIN 19 + MK-R3 Ölçüm Sistemleri ile



Hız aralığı: 0.3 – 1500 rpm (limitsiz sayıda)  
Torque aralığı: 0.05 – 30 mN.m  
Sıcaklık aralığı (Pt100): -50°C...300°C  
Viskozite aralığı: 1 – 780.000.000 cp (ölçüm sistemlerine göre)  
Hassasiyet: ±1% (tam skalaya göre)  
Tekrarlanabilirlik: ±0,2%  
Ekran: 7" LCD tam renkli dokunmatik  
PC bağlantısı: RS232 port, USB  
Printer bağlantısı: USB Host Port Compatible PCL/5  
Metod ve ölçüm sonuçları için geniş hafıza. (10.000)  
4-dijit kodlu şifreli ve kullanıcı adı ile kullanım olanağı.  
Vidalamaya gerek kalmayan sürgülü spindlle takma/çıkarma sistemi.  
Tek cihazda dinamik / kinematik / Krebs viskozite ölçüm imkanı.  
Tek cihazda L (düşük) / R (yüksek) / DIN / Cone / Krebs spindlle seçim olanağı.  
MS-DIN 19 (ISO 3219) Ölçüm sistemi (Su gibi çok akıcılar, şuruplar, süspansiyonlar için)  
\*MK-DIN 9 coaxial spindlle (1 – 350.000 mPa.s)  
\*DIN 1 numune tüpü (15 – 25 ml)  
\*DIN 1 kapak  
MK – R3 Çapa Spindle Ölçüm Sistemi (Akıcı olmayan numuneler Kremler ve Pomatlar için)  
300 - 20.000.000 mPa.s  
Pt100 sıcaklık probu, stand, kalibrasyon sertifikası ve taşıma çantası ile komple.  
IQ-OQ  
Opsiyonel RHEOTEX Yazılım

## EKİPMANLAR



Oruç Reis Mah. Tekstilkent Sitesi A:3 No: 22 (10-AS-101) Esenler / İstanbul  
Tel: +90(212) 252 12 27 - 252 99 91 – 252 58 30 Fax:+90(212) 252 41 67  
[info@biltekas.com](mailto:info@biltekas.com) & [www.biltekas.com](http://www.biltekas.com)